




## Технические характеристики

Материал	Корпус	Никелированная латунь, нержавеющая сталь AISI 316L	
	Уплотнительное кольцо	S (силикон)	
Степень защиты	IP 68 – 5 Бар, 30 мин. IP66		
Рабочий диапазон температур	Ex eb/tb / Ex tb / Ex-i	-60 °C ...+130 °C	
Применяется	Для газопылевых потенциально взрывоопасных сред.		
Подходит для использования в	Группа II		Группа газов IIC
	Группа III		Группа пыли IIIC
Маркировка взрывозащиты	ЗОНА1/ЗОНА2		
	ЗОНА21/ЗОНА22		
	1Ex db IIC Gb X 1Ex eb IIC Gb X Ex tb IIIC Db X		
Вид взрывозащиты	Ex d; Ex e; Ex tb		
Тип резьбы	Метрическая (M) ISO, шаг 1,5 NPT (N) ANSI ASME B1.20.1		
Ударопрочность	7 Дж		
Аксессуары	Контргайка Прокладки (шайбы)		
Примечание	Кольцо уплотнения доступно с метрической, PG и G резьбой. Аксессуары необходимо заказывать отдельно		
Разрешительные документы	№ сертификата TP TC 012/2011	RU C-TR,AA87.B.00941	
	Стандарты	ГОСТ 31610.0-2014 ГОСТ IEC 60079-1:2013 ГОСТ IEC 60079-31:2013	


Для получения дополнительной информации – вы можете посетить наш сайт [sst-em.ru](http://sst-em.ru)

## Формирование маркировки

BP	H	–	25	B	-L
1	2		3	4	5
Тип изделия	Тип формы		Размер резьбы для соединения с коробкой / шкафом	Материал изделия	Дополнительные комплектующие
BP – заглушка	H – шестигранная		25 = M25	B = никелированная латунь; S = нержавеющая сталь AISI 316L	-L = контргайка

### ООО «ССТЭнергомонтаж»

141008, Россия, г. Мытищи, Московская обл.,  
Проектируемый пр-д 5274, стр. 7  
тел/факс: +7 495 627-72-55  
[www.sst-em.ru](http://www.sst-em.ru), e-mail: [info@sst-em.ru](mailto:info@sst-em.ru)



## Номенклатура

Тип резьбы – метрический в соответствии с ISO 965-3, материал – никелированная латунь

Размер внешней резьбы (папа)	Длина резьбы	Размер под ключ	Внешний диаметр	Высота	Артикул
	TL, мм	SW, мм	D, мм	h, мм	
M12x1,5	15,5	17	19,0	5,5	B-TS02MBNS
M16x1,5	15,5	22	24,0	5,5	B-TS01MBNS
M20x1,5	15,5	25	27,5	5,5	B-TS1MBNS
M25x1,5	15,5	30	33,0	5,5	B-TS2MBNS
M32x1,5	15,5	37	41,0	5,5	B-TS3MBNS
M40x1,5	17,5	45	50,0	5,5	B-TS4MBNS
M50x1,5	17,5	55	61,0	5,5	B-TS5MBNS
M60x1,5	17,5	70	77,0	5,5	B-TS60MBNS
M63x1,5	17,5	70	77,0	5,5	B-TS6MBNS
M70x1,5	20,0	80	89,0	5,0	B-TS70MBNS
M75x1,5	20,0	85	94,0	5,0	B-TS7MBNS
M80x1,5	20,0	90	100,0	5,0	B-TS80MBNS
M85x1,5	20,0	95	105,0	5,0	B-TS85MBNS
M90x1,5	20,0	100	111,0	5,0	B-TS8MBNS
M100x1,5	20,0	110	123,0	5,0	B-TS9MBNS
M110x1,5	20,0	120	133,5	5,0	B-TS10MBNS

Тип резьбы – метрический в соответствии с ISO 965-3, материал – нержавеющая сталь AISI 316L

Размер внешней резьбы (папа)	Длина резьбы	Размер под ключ	Внешний диаметр	Максимальная высота	Артикул
	TL, мм	SW, мм	D, мм	h, мм	
M12x1,5	15,5	17	19,0	5,5	B-TS02MXS
M16x1,5	15,5	22	24,0	5,5	B-TS01MXS
M20x1,5	15,5	25	27,5	5,5	B-TS1MXS
M25x1,5	15,5	30	33,0	5,5	B-TS2MXS
M32x1,5	15,5	37	41,0	5,5	B-TS3MXS
M40x1,5	17,5	45	50,0	5,5	B-TS4MXS
M50x1,5	17,5	55	61,0	5,5	B-TS5MXS
M60x1,5	17,5	70	77,0	5,5	B-TS60MXS
M63x1,5	17,5	70	77,0	5,5	B-TS6MXS
M70x1,5	18,0	80	89,0	7,0	B-TS70MXS
M75x1,5	20,0	85	94,0	5,0	B-TS7MXS
M80x1,5	20,0	90	100,0	5,0	B-TS80MXS
M85x1,5	20,0	95	105,0	5,0	B-TS85MXS
M90x1,5	20,0	100	111,0	5,0	B-TS8MXS
M100x1,5	20,0	110	123,0	5,0	B-TS9MXS
M110x1,5	20,0	120	133,5	5,0	B-TS10MXS

### ООО «ССТЭнергомонтаж»

141008, Россия, г. Мытищи, Московская обл.,  
 Проектируемый пр-д 5274, стр. 7  
 тел/факс: +7 495 627-72-55  
 www.sst-em.ru, e-mail: info@sst-em.ru