

Технические характеристики		
Переменный ток	Диапазон	600,0 А
	Точность	1,8% ± 5
Переменное напряжение	Диапазон	400/600
	Точность	1,5% ± 5
Постоянное напряжение	Диапазон	400/600
	Точность	1,5% ± 5
Диапазон постоянного тока в мВ		-
Сопротивление	Диапазон	4000 Ом
	Точность	1% ± 5
Проверка целостности		≤70 Ом
Подсветка дисплея		Да
Функция задержки данных Data Hold		Да
Габариты	В x Ш x Г (мм)	208 x 58,5 x 28
	Размер клещей	30 мм
Степень защиты		КАТЕГОРИЯ III 600 В
Температура		от 0 до 40 °С
Частота обновления экрана		более 2 раз/сек.
Измерительные провода		TL75
Батарея		2 батареи типа АА
Гарантия		2 года