

Вентилятор ExeGate EX12025S3P



Технические характеристики

Размер вентилятора, мм	120x120x25
Тип вентилятора	для корпуса
Скорость вращения вентилятора, об/мин	1500
Тип подшипника	Скольжения
Тип коннектора питания	3pin
Уровень шума, Дб	24
Максимальный воздушный поток, CFM	56
Ресурс работы, часов (при 25°С)	30000
Номинальное напряжение, В	12
Максимальный ток, А	0,22
Номинальный ток, А	0,2
Длина кабеля, мм	300
Условия эксплуатации	Температура: -10...+70 °С; влажность: 20-80%
Условия хранения	Температура: -20...+80 °С; влажность: 20-60%
Размеры, мм	120x120x25
Вес, г	90
P/N	EX166176RUS
EAN	4897040851442