

Вентилятор ExeGate EX09225H3P



Технические характеристики

Размер вентилятора, мм	92x92x25
Тип вентилятора	для корпуса
Скорость вращения вентилятора, об/мин	2000
Тип подшипника	Гидродинамический
Тип коннектора питания	3pin
Уровень шума, Дб	27
Максимальный воздушный поток, CFM	40
Ресурс работы, часов (при 25 °С)	40000
Номинальное напряжение, В	12
Максимальный ток, А	0,1
Номинальный ток, А	0,08
Длина кабеля, мм	300
Условия эксплуатации	Температура: -10...+70 °С; влажность: 20-80%
Условия хранения	Температура: -20...+80 °С; влажность: 20-60%
Размеры, мм	92x92x25
Вес, г	100
P/N	EX253950RUS
EAN	4897040850575