

## Вентилятор ExeGate EX06010S3P



### Технические характеристики

Размер вентилятора, мм	60x60x10
Тип вентилятора	для корпуса
Скорость вращения вентилятора, об/мин	2500
Тип подшипника	Скольжения
Тип коннектора питания	3pin
Уровень шума, Дб	20,5
Максимальный воздушный поток, CFM	13,9
Ресурс работы, часов (при 25°С)	30000
Номинальное напряжение, В	12
Максимальный ток, А	0,12
Номинальный ток, А	0,1
Длина кабеля, мм	300
Условия эксплуатации	Температура: -10...+70 °С; влажность: 20-80%
Условия хранения	Температура: -20...+80 °С; влажность: 20-60%
Размеры, мм	60x60x10
Вес, г	30
P/N	EX253944RUS
EAN	4895205101562