

## Вентилятор 24В DC ExeGate EX05010S2P



### Технические характеристики

Размер вентилятора, мм	50x50x10
Тип вентилятора	Для корпуса
Скорость вращения вентилятора, об/мин	7000
Тип подшипника	Скольжения
Тип коннектора питания	2pin
Уровень шума, Дб	39
Максимальный воздушный поток, CFM	11,6
Ресурс работы, часов (при 25°С)	30000
Номинальное напряжение, В	24
Максимальный ток, А	0,08
Номинальный ток, А	0,06
Условия эксплуатации	Температура: -10...+70 °С; влажность: 20-80%
Условия хранения	Температура: -20...+80 °С; влажность: 20-60%
Размеры, мм	50x50x10
P/N	EX295202RUS
EAN	4895205142411