

Вентилятор ExeGate EX04020S3P



Технические характеристики

Размер вентилятора, мм	40x40x20
Тип вентилятора	для корпуса
Скорость вращения вентилятора, об/мин	6500
Тип подшипника	Скольжения
Тип коннектора питания	3pin
Уровень шума, Дб	28
Максимальный воздушный поток, CFM	7,06
Ресурс работы, часов (при 25°С)	30000
Номинальное напряжение, В	12
Максимальный ток, А	0,09
Номинальный ток, А	0,07
Длина кабеля, мм	300
Условия эксплуатации	Температура: -10...+70 °С; влажность: 20-80%
Условия хранения	Температура: -20...+80 °С; влажность: 20-60%
Размеры, мм	40x40x20
Вес, г	30
P/N	EX281211RUS
EAN	4895205111912