

Вентилятор ExeGate EX03010S3P



Технические характеристики

Размер вентилятора, мм	30x30x10
Тип вентилятора	для корпуса
Скорость вращения вентилятора, об/мин	10000
Тип подшипника	Скольжения
Тип коннектора питания	3pin
Уровень шума, Дб	28,5
Максимальный воздушный поток, CFM	4,8
Ресурс работы, часов (при 25 °С)	30000
Номинальное напряжение, В	12
Максимальный ток, А	0,09
Номинальный ток, А	0,07
Длина кабеля, мм	300
Условия эксплуатации	Температура: -10...+70 °С; влажность: 20-80%
Условия хранения	Температура: -20...+80 °С; влажность: 20-60%
Размеры, мм	30x30x10
Вес, г	20
P/N	EX281210RUS
EAN	4895205111905