























## Светодиодные лампы















#	СТАРТ кул	Внешний вид	Мощность	Световой поток	Тип лампы	Цоколь	Цветовая температура	Угол светового пучка	Рабочий ток, мА	Вольтаж	Срок службы, часов	Материал корпуса	заменяет лампу старого
1	СТАРТ LED_IC_G4_1.5W30		1,5W	100lm	G4	G4	3000K	180°	87 мА	DC 12V	30 000	керамика	10W
2	СТАРТ LED_IC_G9_3W30		3W	200lm	G9	G9	3000K	280°	26 мА	AC 220V	30 000	керамика	20W
3	СТАРТ LED_IC_G9_3W45		3W	210lm	G9	G9	4500K	280°	26 мА	AC 220V	30 000	керамика	20W
4	СТАРТ LEDGU5.3_12V_3W42		3W	270lm	MR16	GU5.3	4200K	130°	70 мА	DC 12V	30 000	Пластик	25W
5	СТАРТ LEDJCDRGU10_3W42		3W	270lm	MR16	GU10	4200K	130°	70 мА	AC 220V	30 000	Пластик	25W
6	СТАРТ LEDJCDRGU5.3_3W30		3W	250lm	MR16	GU5.3	3000K	130°	70 мА	AC 220V	30 000	Пластик	25W
7	СТАРТ LEDJCDRGU5.3_3W42		3W	270lm	MR16	GU5.3	4200K	130°	70 мА	AC 220V	30 000	Пластик	25W
8	СТАРТ LEDJCDRGU5.3_4W30		4W	320lm	MR16	GU5.3	3000K	130°	77 мА	AC 220V	30 000	Пластик	35W
9	СТАРТ LEDJCDRGU5.3_4W42		4W	350lm	MR16	GU5.3	4200K	130°	77 мА	AC 220V	30 000	Пластик	35W
10	СТАРТ LEDJCDRGU5.3_6W30		6W	450lm	MR16	GU5.3	3000K	130°	28 мА	AC 220V	30 000	Пластик	50W
11	СТАРТ LEDJCDRGU5.3_6W42		6W	500lm	MR16	GU5.3	4200K	130°	28 мА	AC 220V	30 000	Пластик	50W
12	СТАРТ LEDJCDRGU10_6W30		6W	450lm	MR16	GU10	3000K	130°	28 мА	AC 220V	30 000	Пластик	50W
13	СТАРТ LEDJCDRGU10_6W42		6W	500lm	MR16	GU10	4200K	130°	28 мА	AC 220V	30 000	Пластик	50W
12	СТАРТ LEDSphereE14 4W30		4W	280lm	G45	E14	3000K	270°	32 мА	AC 220V	40 000	Пластик	25W
13	СТАРТ LEDSphereE14 4W42		4W	300lm	G45	E14	4200K	270°	32 мА	AC 220V	40 000	Пластик	25W
14	СТАРТ LEDCandleE14 4W30		4W	280lm	свеча	E14	3000K	300°	32 мА	AC 220V	40 000	Пластик	25W
15	СТАРТ LEDCandleE14 4W42		4W	300lm	свеча	E14	4200K	300°	32 мА	AC 220V	40 000	Пластик	25W
16	СТАРТ LEDFlameE14 4W30		4W	280lm	свеча	E14	3000K	300°	32 мА	AC 220V	40 000	Пластик	25W
17	СТАРТ LEDFlameE14 7W30		7W	490lm	свеча	E14	3000K	300°	54 мА	AC 220V	40 000	Пластик	40W
18	СТАРТ LEDCandleE14 7W30		7W	490lm	свеча	E14	3000K	300°	54 мА	AC 220V	40 000	Пластик	40W
19	СТАРТ LEDCandleE14 7W42		7W	520lm	свеча	E14	4200K	300°	54 мА	AC 220V	40 000	Пластик	40W
20	СТАРТ LEDSphereE27 4W30		4W	280lm	G45	E27	3000K	270°	32 мА	AC 220V	40 000	Пластик	25W

капсульные

светов.

лампы общего назначения с цоколем E14

лампы общего назначения с цоколем E27

21	СТАРТ LEDSphereE27 4W42		4W	300Lm	G45	E27	4200K	270°	32 mA	AC 220V	40 000	Пластик	25W
22	СТАРТ LEDGLSE27 7W30		7W	490Lm	A60	E27	3000K	340°	30 mA	AC 220V	40 000	Пластик	40W
23	СТАРТ LEDGLSE27 7W42		7W	520Lm	A60	E27	4200K	340°	30 mA	AC 220V	40 000	Пластик	40W
24	СТАРТ LEDGLSE27 10W30		10W	820Lm	A60	E27	3000K	340°	43 mA	AC 220V	40 000	Пластик	75W
25	СТАРТ LEDGLSE27 10W42		10W	850Lm	A60	E27	4200K	340°	43 mA	AC 220V	40 000	Пластик	75W
26	СТАРТ LEDGLSE27 14W30		14W	1100Lm	A60	E27	3000K	340°	60 mA	AC 220V	40 000	Алюминий	100W
27	СТАРТ LEDGLSE27 14W42		14W	1160Lm	A60	E27	4200K	340°	60 mA	AC 220V	40 000	Алюминий	100W
28	СТАРТ LEDR39E14_4W30		4W	300Lm	R39	E14	3000K	180°	42 mA	AC 220V	40 000	Пластик	25W
29	СТАРТ LEDR50E14_5W30		5W	440Lm	R50	E14	3000K	180°	73 mA	AC 220V	40 000	Алюминий	40W
30	СТАРТ LEDR63E27_8W30		8W	650Lm	R63	E27	3000K	180°	37 mA	AC 220V	40 000	Алюминий	60W
31	СТАРТ LEDGX53_5W30		5W	360Lm	GX	GX53	3000K	180°	30 mA	AC 220V	40 000	Алюминий	
32	СТАРТ LEDGX53_9W30		9W	650Lm	GX	GX53	3000K	180°	46 mA	AC 220V	40 000	Алюминий	
33	СТАРТ LEDT8_60_10W30		10W	900Lm	T8 60cm	G13	3000K 4200K	180°		AC 220V	40 000	Алюминий, пластик	18W
34	СТАРТ LEDT8_120_18W30		18W	1600Lm	T8 120cm	G13	3000K 4200K	180°		AC 220V	40 000	Алюминий, пластик	36W

рефлекторы

встраиваемь

линейные