

Вентилятор ExeGate ExtraSilent ES06010S3P



Технические характеристики

Размер вентилятора, мм	60x60x10
Тип вентилятора	для корпуса
Скорость вращения вентилятора, об/мин	2000
Тип подшипника	Скольжения
Тип коннектора питания	3pin
Уровень шума, Дб	16
Максимальный воздушный поток, CFM	9,5
Ресурс работы, часов (при 25°С)	30000
Номинальное напряжение, В	12
Максимальный ток, А	0,1
Номинальный ток, А	0,08
Длина кабеля, мм	300
Условия эксплуатации	Температура: -10...+70 °С; влажность: 20-80%
Условия хранения	Температура: -20...+80 °С; влажность: 20-60%
Размеры, мм	60x60x10
Вес, г	30
P/N	EX283368RUS
EAN	4895205116900