

## Вентилятор ExeGate ExtraSilent ES04010S3P



### Технические характеристики

Размер вентилятора, мм	40x40x10
Тип вентилятора	для корпуса
Скорость вращения вентилятора, об/мин	4000
Тип подшипника	Скольжения
Тип коннектора питания	3pin
Уровень шума, Дб	19
Максимальный воздушный поток, CFM	4,7
Ресурс работы, часов (при 25°С)	30000
Номинальное напряжение, В	12
Максимальный ток, А	0,06
Номинальный ток, А	0,04
Длина кабеля, мм	300
Условия эксплуатации	Температура: -10...+70 °С; влажность: 20-80%
Условия хранения	Температура: -20...+80 °С; влажность: 20-60%
Размеры, мм	40x40x10
Вес, г	20
P/N	EX283364RUS
EAN	4895205116948