

Вентилятор ExeGate ExtraPower EP12025S3P



Технические характеристики

| | |
|---------------------------------------|---|
| Размер вентилятора, мм | 120x120x25 |
| Тип вентилятора | для корпуса |
| Скорость вращения вентилятора, об/мин | 1800 |
| Тип подшипника | Скольжения |
| Тип коннектора питания | 3pin |
| Уровень шума, Дб | 28 |
| Максимальный воздушный поток, CFM | 67 |
| Ресурс работы, часов (при 25°С) | 30000 |
| Номинальное напряжение, В | 12 |
| Максимальный ток, А | 0,25 |
| Номинальный ток, А | 0,23 |
| Длина кабеля, мм | 300 |
| Условия эксплуатации | Температура: -10...+70 °С; влажность: 20-80% |
| Условия хранения | Температура: -20...+80 °С; влажность: 20-60% |
| Размеры, мм | 120x120x25 |
| Вес, г | 110 |
| P/N | EX283388RUS |
| EAN | 4895205116719 |