

Вентилятор ExeGate ExtraPower EP12025B3P



Технические характеристики

Размер вентилятора, мм	120x120x25
Тип вентилятора	для корпуса
Скорость вращения вентилятора, об/мин	1850
Тип подшипника	Двойной шарикоподшипник
Тип коннектора питания	3pin
Уровень шума, Дб	30
Максимальный воздушный поток, CFM	68,7
Ресурс работы, часов (при 25 °С)	50000
Номинальное напряжение, В	12
Максимальный ток, А	0,25
Номинальный ток, А	0,23
Длина кабеля, мм	300
Условия эксплуатации	Температура: -10...+70 °С; влажность: 20-80%
Условия хранения	Температура: -20...+80 °С; влажность: 20-60%
Размеры, мм	120x120x25
Вес, г	120
P/N	EX283386RUS
EAN	4895205116733