

## Вентилятор 220В ExeGate EX12038SAT



### Технические характеристики

Тип вентилятора	вентилятор 220В
Размер вентилятора, мм	120x120x38
Материал корпуса	Алюминий
Скорость вращения вентилятора, об/мин	2600
Тип подшипника	Скольжения
Тип коннектора питания	клеммы
Уровень шума, Дб	41
Максимальный воздушный поток, CFM	80
Ресурс работы, часов (при 25°С)	30000
Номинальное напряжение, В	220-240
Частота, Гц	50/60
Максимальный ток, А	0,17/0,11
Потребляемый ток, А	0.11/0.10
Условия эксплуатации	Температура: -10...+70 °С; влажность: 20-80%
Условия хранения	Температура: -20...+80 °С; влажность: 20-60%
Вес, г	500
Размеры, мм	120x120x38
P/N	EX289021RUS
EAN	4895205127173