




金瑞电子材料
Jinrui Electronic material

外形及尺寸:



- A: 5.0mm. (最大值)
- B: 8.5mm. (最大值)
- C: 3.0mm. (最大值)
- D: 5.1mm (标称值)

引线材料: 镀锡金属线, $\Phi 0.50$ mm.

包封材料: 阻燃环氧粉料, 符合 UL94V-0 要求

电气性能:

最大过载电流	40 A _{DC}	最大电压	60 V _{DC}
25°C ± 2°C 最大不动作电流	50mA	25°C ± 2°C 最小动作电流	150mA
起始零功率电阻	7.3-20Ω	动作后 1 小时最大电阻	40Ω


检测条件及交收标准:

检测项目	测试条件	交收标准
起始零功率电阻	25°C ± 2°C, 置于空气中	7.3-20Ω
不动作电流	25°C ± 2°C, 50mA, 维持60min	不动作
典型动作时间	25°C ± 2°C, 250mA, 12V	小于8S
动作耐久性	60V, 40A, 24hr	不起明火或燃烧

工作温度: -40°C 到 85°C

包装条件: 1000pcs/袋

型号说明:



电话: 0755-29356619

传 真: 0755-26546562

网站: www.JKPPTC.com

E-mail: customer@jkpptc.com

深圳市金瑞电子材料有限公司

地址: 深圳市宝安区观澜樟长路金科工业园B栋6楼