

Технические характеристики контролеров Navigator

ND-CRGB

Код продукта	Мощность, Вт	Степень защиты от пыли и влаги IP	Напряжение питания, В	Выходное напряжение, В	Размеры корпуса, мм	Кол-во статических сцен	Кол-во динамических сцен	Дистанционное управление	Диапазон температур окр. среды, °С
ND-CRGB72IR-IP20-12V	72	20	12 DC	12 DC	63x35x22	16	4	ИК	-20 + 60
ND-CRGB144RF-IP20-12V	144	20	12 DC	12 DC	89x70x28	7	14	радио	-20 + 60
ND-CRGB360RF-IP20-12V	360	20	12 DC	12 DC	35x130x70	8	16	радио	-20 + 60
ND-CRGB216RFSSENSOR-IP20-12V	216/432	20	12/24 DC	12/24 DC	85x80x35	64	11	радио	-20 + 60
ND-ARGB144-IP20-12V	144/288	20	12/24 DC	12/24 DC	20x95x45		усилитель		-20 + 60