

Паяльная станция ELEMENT 902D

Спецификация

- Напряжение питания: 220 В 50 Гц
- Потребляемая мощность: 700Вт
- Температура паяльника: 200-450°C
- Температура фена: 100-450°C
- Тип воздушного потока: Круговая крыльчатка
- Объем воздушного потока: 120л/мин (max)
- Сопротивление паяльника: 15 Ом
- Сопротивление фена: 74 Ом
- Габариты: 150x100x138 мм
- Вес: 1,55 кг.

Особенности

- Управляется микроконтроллером от Samsung
- Быстрый нагрев
- 3 насадки фена: большая, средняя, маленькая
- Автоматическая остановка при температуре 70 и ниже
- Материал высокого качества для длительного срока службы
- Безопасная пайка QFP, PLCC, BGA и других температурно-чувствительных КОМПОНЕНТОВ