

Технические характеристики пирометра IR-710-EUR:

Параметр	Значение
Диапазон бесконтактного измерения температуры	-18...+380 °С
Время отклика для измерения температуры	0.5 с
Оптическое разрешение	10:1
Коэффициент эмиссии	0,95 (постоянная)
Точность бесконтактного измерения температуры	±2%
Разрешение бесконтактного измерения температуры	0,1°С
Вид используемого дисплея	LCD двойной, с подсветкой
Источник питания	1 батарея 9В 6F22
Размеры	178 x 275 x 45 мм
Вес	178 г