

Технические характеристики пирометра IR-730-EUR:

Параметр	Значение
Вид используемого дисплея	LCD двойной, с подсветкой
Диапазон бесконтактного измерения температуры	-32...1250°C
Оптическое разрешение	30:1
Коэффициент эмиссии	0,1...1
Точность бесконтактного измерения температуры	±1,8%
Разрешение бесконтактного измерения температуры	0,1°C
Размеры	197 x 292 x 89мм
Вес	292г
Источник питания	1 батарея 9В 6F22
Время отклика для измерения температуры	0.25с