

Технические характеристики	Диапазон	
Переменный ток (А)	400А	±(2%+10)
Частота переменного тока (Гц)	50 Гц~100 Гц	±(1%+5)
Напряжение переменного тока (в)	600В	±(0.8%+5)
Частота переменного напряжения (Гц)	10 Гц~10 кГц	±(1%+5)
Напряжение постоянного тока (а)	600В	±(0.5%+2)
Сопротивление (Ом)	40 МОМ	±(0.8%+2)
Характеристики		
Разрядность шкалы дисплея:		4000
Автоматический диапазон		√
Диаметр раскрыва клещей		28мм
NCV		√
Испытание на непрерывность		√
Диод		√
МАКС / МИН		√
Хранение данных		√
Индикация низкого заряда батареи		√