

Технические характеристики

- Ток AC, диапазон 400A: $\pm(2.5\%+5)$
- Ток DC, диапазон 400A: $\pm(2.5\%+5)$
- Напряжение AC, диапазон 600V: $\pm(0.8\%+5)$
- Частота AC напряжение, диапазон 10Hz~60kHz: $\pm(0.5\%+2)$
- Напряжение DC, диапазон 600V: $\pm(0.5\%+2)$
- Сопротивление, диапазон 40M Ω : $\pm(0.8\%+2)$
- Ёмкость, диапазон 40mF: $\pm(4\%+5)$
- Частота, диапазон 10Hz~10MHz: $\pm(0.1\%+4)$
- Кол-во отсчётов: 4000
- Автоматический выбор диапазона: \checkmark
- Охват токовых клещей: 28 мм
- TrueRMS: \checkmark
- NCV: \checkmark
- Детектирование фазы (одним щупом): -
- Тест диодов: \checkmark
- MAX / MIN: \checkmark
- Относительные измерения REL: \checkmark
- Режим ZERO: \checkmark
- Функция HOLD: \checkmark
- Индикация низкого заряда батареи: \checkmark
- Автовключение: \checkmark
- Питание: 2x 1.5V батарейки (R03/AAA)
- Дисплей: 37x25 мм
- Габариты: 215 x 63 x 36 мм
- Масса: 235 гр.