



**NiTO - the solution
for professionals**

NiTO Heavy Duty

Industripistol
Industrial Spray gun
Industriepistole
Pistolet industriel



www.nito.com



NiTO Heavy Duty

DK	GB	D	F
<p>Anvendelse</p> <ul style="list-style-type: none"> Til spule- og rengøringsopgaver indenfor industri og håndværk, hvor man ønsker en robust pistol, der tåler stød og fald og er vandbesparende i brug Til vand med eller uden sæbeopløsning, f.eks. afskyllning, afvaskning, spuling og sæbeudlægning Strålen er trinløs variabel fra en koncentreret stråle til en stråle med en spredningsvinkel på 60° Strålekarakteristik kan forudindstilles med justerskrue <p>Materialer:</p> <p>Gummi: Perbunan Ventilhus: Messing MS58 Ventildele: Rustfrit stål Dyse: Messing MS58 Fjeder: Rustfrit stål O-ring: EPDM 90 Shore Pakninger: Klingerit IT 200</p> <p>Tilkoblingsmuligheder:</p> <p>Standard: 1/2" indvendig RG, 1/2", 5/8", 3/4" og 1" slangenipler. 1/2", 3/4" og 1" NiTO koblinger – her opnås en optimal tilslutning, da slangen kan dreje under betjening.</p>	<p>Application</p> <ul style="list-style-type: none"> For Flushing and cleaning jobs in industries and tasks requiring a sturdy gun that is capable of withstanding impact and that saves water when in use For water with or without soap solution, e.g. for rinsing, washing, flushing and detergents Infinitely variable spray characteristics, from a concentrated spray to a spray with a dispersion angle of 60 degrees Spray characteristics can be adjusted using a tool <p>Materials:</p> <p>Rubber parts: Perbunan Housing: Brass MS58 Valve: Stainless steel Nozzle: Brass MS58 Spring: Stainless steel O-rings: EPDM 90 Shore Gasket: Klingerit IT 200</p> <p>Attachment options:</p> <p>Standard: 1/2" BSP, 1/2", 5/8", 3/4" and 1" hose nipples. 1/2", 3/4" and 1" NiTO couplings – giving you an optimum connection, as the hose can be turned during the operation.</p>	<p>Anwendung</p> <ul style="list-style-type: none"> Für Spül- und Reinigungsaufgaben in Industrie und Handwerk, wo eine wassersparende und gegen Stöße und das Hinunterfallen widerstandsfähige Pistole verlangt wird Für Wasser mit oder ohne Seifen-Lösungen, z.B. für Abspülen, Abwaschen, Abspritzen sowie Auftragen von Seife Stufenlos variabel, von einem konzentrierten Strahl bis zu einem Strahl mit einem Streuwinkel von 60° Die Charakteristik des Strahls ist mit Werkzeug einstellbar <p>Materialen:</p> <p>Gummi: Perbunan Ventilgehäuse: Messing MS58 Ventilteile: Rostbeständiger Stahl Düse: Messing MS58 Feder: Rostbeständiger Stahl O-ring: EPDM 90 Shore Dichtung: Klingerit IT 200</p> <p>Anschlussmöglichkeiten:</p> <p>Standard: 1/2" IG, 1/2", 5/8", 3/4" und 1" Schlauchtüllen. 1/2", 3/4" und 1" NiTO Steckkuppungen. Letzteres bietet die optimale Verbindung zum Schlauch, der Schlauch kann während der Arbeit drehen.</p>	<p>Utilisation</p> <ul style="list-style-type: none"> Lavage à grande eau, nettoyage industriel et dans les métiers ayant besoin d'un pistolet de nettoyage robuste qui résiste aux chutes et coups éventuels tout en économisant l'eau Pour eau avec ou sans solutions savonneuses, par exemple pour rinçage, lavage, lavage à grande eau et dispersion de savon liquide Le jet est réglable en continu: d'un jet droit à un jet à ouvert 60° Le jet se règle avec un outil <p>Matériau:</p> <p>Caoutchouc: Perbunan Corps de valve: Laiton MS58 Partie interne de la valve: Acier inoxydable Gicleur: Laiton MS58 Ressort: Acier inoxydable Joints torique: EPDM 90 Shore Joints: Klingerit IT 200</p> <p>Raccordements:</p> <p>Filet femelle de 1/2" (standard) Les embouts pour tuyaux 1/2", 5/8", 3/4" et 1". Les coupleurs NiTO 1/2", 3/4" et 1" permettent d'obtenir le raccordement optimal, le tuyau pouvant tourner librement pendant l'utilisation.</p>

Tilbehør: Accessories: Zubehör: Accessoires:



Specifications:

<p>Working pressure: Temperature: Må ikke anvendes med damp! Weight</p>	<p>Max. 25 bar Max. 80° C Not to be used with steam! 0,9 Kg</p>	<p>Darf nicht bei Dampf angewandt werden!</p>	<p>À ne pas utiliser avec la vapeur!</p>
<p>Kapacitet (v/5 bar): 25 l/min. ved koncentreret stråle 42 l/min. ved fuld spredning</p>	<p>Capacity (at 5 bar): When jet spray 25 l/min. When wide spray pattern 42 l/min.</p>	<p>Kapazität (bei 5 Bar): 25 L/Min. (Strahl) 42 L/Min. (Sprühstrahl)</p>	<p>Débit (à 5 bars): 25 l/min. pour en jet "crayon" 42 l/min. en jet parapluie</p>



NiTO A/S
 H.C. Oerstedsvej 4
 DK-6100 Haderslev
 www.nito.com