





NFL-M2



LCT


LOW CURRENT TECH\*



Профессиональные светодиодные прожекторы Navigator серии NFL-M2 отличаются повышенной мощностью и высокой эффективностью, что делает их отличным решением для освещения фасадов зданий, больших открытых пространств, складских помещений, транспортной инфраструктуры, промышленных и спортивных объектов.



- Высокая эффективность 133 лм/Вт.
- Корпус, изготовленный из сплава алюминия и кремния, не подвержен коррозии.
- Радиатор с увеличенной площадью рассеивания тепла и улучшенной конвекцией.
- Рассеиватель с интегрированными линзами из светотехнического поликарбоната обеспечивает высокую яркость.
- Надежный драйвер с высоким КПД и  $\cos \phi > 0,95$ .
- Коэффициент пульсации менее 1%.
- Поворотная лира, позволяющая регулировать угол наклона.



NFL-M2-150




NFL-M2-75





NFL-M2-225



NFL-M2-300



NFL-M2



Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Кэф. мощн., $\cos \phi$	Размер $l \times h \times b$ , мм	Штрихкод
NFL-M2-75-4K-BL-D60-LED	75	176–264	4000	10000	>0,95	368x142x69	4650230 95205 9
NFL-M2-75-6.5K-BL-D60-LED	75	176–264	6500	10000	>0,95	368x142x69	4650230 95206 6
NFL-M2-150-4K-BL-D60-LED	150	176–264	4000	20000	>0,95	368x292x69	4650230 95207 3
NFL-M2-150-6.5K-BL-D60-LED	150	176–264	6500	20000	>0,95	368x292x69	4650230 95208 0
NFL-M2-225-4K-BL-D60-LED	225	176–264	4000	30000	>0,95	382x442x69	4650230 95209 7
NFL-M2-225-6.5K-BL-D60-LED	225	176–264	6500	30000	>0,95	382x442x69	4650230 95210 3
NFL-M2-300-4K-BL-D60-LED	300	176–264	4000	40000	>0,95	382x592x69	4650230 95211 0
NFL-M2-300-6.5K-BL-D60-LED	300	176–264	6500	40000	>0,95	382x592x69	4650230 95212 7

\*LCT – Технология понижения тока, питающего светодиода. Повышает эффективность и срок службы светильника.