

CLIXX Membrane cable entries with strain relief

CLIXX Membran-Kabeleinführungen mit Zugentlastung



Protection class to EN 60 529: IP 66 / 67

Temperature range: -40°C to 65°C

Material: Polypropylene / Thermoplastic elastomere


Equipment: - Dust-proof, simple to handle

- For wall thickness to 0,8 - 3,5mm

- UV resistant

- Strain relief to EN 50 262 Typ A

- Patent pending



Schutzart gemäß EN 60 529: IP 66 / 67

Einsatztemperatur: -40°C bis 65°C

Material: Polypropylen / thermoplastisches Elastomer

Ausstattung: - Staubdicht, montagefreundlich

- Für Wandstärken von 0,8 - 3,5mm

- UV-beständig

- Zugentlastung gemäß EN 50 262 Typ A

- Patent angemeldet

Type	WISKA-No. RAL 7035				TL		
			mm	mm	mm	mm	mm
CLIXX 16	10101861	50	16	4 - 10	15	16,7	0,8 - 3,5
CLIXX 20	10101359	50	20	6 - 13	15	20,7	0,8 - 3,5
CLIXX 25	10101862	50	25	9 - 17	15	25,7	0,8 - 3,5