

Площадки с монтажным отверстием

тип:


ПМО

- Предназначены для монтажа нейлоновых хомутов на различных поверхностях с помощью винтов или саморезов
- Материал: нейлон 6.6, самозатухающий
- Цвет: белый, черный
- Температурный диапазон: от -20°С до +65°С
- В основании площадки предусмотрено конструктивное углубление под шляпку винта



Эксплуатационные характеристики (лет)

Гарантийный срок хранения	2
Гарантийный срок эксплуатации	1
Срок службы	3



SKU	товарные позиции	Материал	Покрытие	Длина, мм	Ширина, мм	Крепление	Монтажное отверстие, мм	Температура монтажа, °С	Цвет
62451	ПМО 15x10 (Fortisflex)	нейлон 6.6	отсутствует	15	9.4	Винт/ Гвоздь/ Дюбель/ Саморез	4.5	-10...+60	белый
62452	ПМО 15x10 (Fortisflex)	нейлон 6.6	отсутствует	15	9.4	Винт/ Гвоздь/ Дюбель/ Саморез	4.5	-10...+60	черный
53313	ПМО 22x16 (Fortisflex)	нейлон 6.6	отсутствует	22	15.7	Винт/ Гвоздь/ Дюбель/ Саморез	6.5	-10...+60	белый

SKU	товарные позиции	Материал	Покрытие	Длина, мм	Ширина, мм	Крепление	Монтажное отверстие, мм	Температура монтажа, °C	Цвет
63096	ПМО 22x16 (Fortisflex)	нейлон 6.6	отсутствует	22	15.7	Винт/ Гвоздь/ Дюбель/ Саморез	6.5	-10...+60	черный