

ZD-8906 48Вт, Станция паяльная 48Вт 160-480С

Особенности модели:

- Нагреватель: нихромовый, 160 °С - 480 °С (48 Вт)
- Управление температурой: поворотная установка с помощью ручки
- Удобная станция для пользователя с компактным дизайном.
- С мини-ящиком в основании для хранения запасных частей.
- Температура может быть отрегулирована ручкой.

ZD-8906N 30Вт, Станция паяльная 30Вт 160-550С

Особенности модели:

- Нагреватель: керамический, 160°С - 550 °С (30 Вт)
- Цифровое управление температурой: кнопки вверх / вниз, с дисплеем
- Это устройство оснащено паяльником с превосходными нагревательными характеристиками благодаря усовершенствованному керамическому нагревательному элементу, который обеспечивает гораздо лучшую производительность, чем традиционные нагреватели.
- Базовый блок оснащен ЖК-дисплеем и кнопками вверх / вниз для установки температуры.
- Регулятор температуры быстро нагревается до заданной температуры и точно поддерживает ее.
- Устройство также оснащено резиновой рукояткой , губкой для очистки и выдвижным ящиком для запасных паяльных жал.
- Устройство поставляется с уже установленным острым паяльным жалом.

ZD-932 40Вт, Станция паяльная 40Вт 150-450С

Особенности модели:

- Напряжения питания: 220В.
- Потребляемая мощность: 48Вт.
- Регулировка температурного режима: 150° - 450°С.
- Керамический нагреватель паяльника.
- Встроенный выключатель.
- Модернизированный держатель паяльника.