

Вентиляторы 12В размер 40x40



Модель	Серия	Размер	Подшипник	Разъем	Длина кабеля, мм	Напряжение питания, В	PWM	Скорость вращения вентилятора, RPM	Уровень шума, дБА	Ресурс работы, часов (при 25°C)	Максимальный воздушный поток, CFM (м³/мин)	P/N
EX04010S2P	-	40x40x10	скольжения	2pin	300	12	Нет	5000	24	30000	5,8	EX283363RUS
EX04010B2P	-	40x40x10	двойной шарико- подшипник	2pin	300	12	Нет	5500	26	50000	6,6	EX295218RUS
EP04010S2P	ExtraPower	40x40x10	скольжения	2pin	300	12	Нет	7500	36	30000	8,7	EX295216RUS
EX04010S3P	-	40x40x10	скольжения	3pin	300	12	Нет	5000	24	30000	5,8	EX166186RUS
EP04010S3P	-	40x40x10	скольжения	3pin	300	12	Нет	7500	36	30000	8,7	EX295217RUS
ES04010S3P	ExtraSilent	40x40x10	скольжения	3pin	300	12	Нет	4000	19	30000	4,7	EX283364RUS
EX04010B3P	-	40x40x10	двойной шарико- подшипник	3pin	300	12	Нет	5500	26	50000	6,5	EX297011RUS
EP04010B3P	ExtraPower	40x40x10	двойной шарико- подшипник	3pin	300	12	Нет	7800	38	50000	8,7	EX297012RUS
EX04020S2P	-	40x40x20	скольжения	2pin	300	12	Нет	6500	28	30000	7,06	EX294955RUS
EX04020B2P	-	40x40x20	двойной шарико- подшипник	2pin	300	12	Нет	7000	30	50000	7,9	EX295219RUS
EX04020S3P	-	40x40x20	скольжения	3pin	300	12	Нет	6500	28	30000	7,06	EX281211RUS
ES04020S3P	ExtraSilent	40x40x20	скольжения	3pin	300	12	Нет	6300	28	30000	7,06	EX297013RUS
EP04020S3P	ExtraPower	40x40x20	скольжения	3pin	300	12	Нет	7000	32	30000	7,9	EX297014RUS

ES04020B3P	ExtraSilent	40x40x20	двойной шарико-подшипник	3pin	300	12	Нет	6300	28	50000	7,06	EX297015RUS
EX04020B3P	-	40x40x20	двойной шарико-подшипник	3pin	300	12	Нет	6300	28	50000	7,06	EX297016RUS
EP04020B3P	ExtraPower	40x40x20	двойной шарико-подшипник	3pin	300	12	Нет	7000	32	50000	7,9	EX297017RUS