

Вентиляторы 220В размер 80x80



| Модель | Размер | Подшипник | Максимальный воздушный поток, CFM | Тип вывода | Напряжение питания, В | Скорость вращения вентилятора, RPM | Уровень шума, dBA | Ресурс работы, часов (при 25°C) | Максимальный воздушный поток, CFM (м³/мин) | P/N |
|----------------------------|----------|--------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------------------|--|-------------|
| EX08025BAL | 80x80x25 | двойной шарико-подшипник | 18,5 | провод 300 мм | 220 | 2600 | 32 | 50000 | 18,5 | EX288997RUS |
| EX08025BAT | 80x80x25 | двойной шарико-подшипник | 18,5 | клеммы | 220 | 2600 | 32 | 50000 | 18,5 | EX288998RUS |
| EX08025SAL | 80x80x25 | скольжения | 18 | провод 300 мм | 220 | 2500 | 31 | 30000 | 18 | EX288996RUS |
| EX08025SAT | 80x80x25 | скольжения | 18 | клеммы | 220 | 2500 | 31 | 30000 | 18 | EX288994RUS |
| EX08038BAL | 80x80x38 | двойной шарико-подшипник | 23 | провод 300 мм | 220 | 2600 | 35 | 50000 | 23 | EX288999RUS |
| EX08038BAT | 80x80x38 | двойной шарико-подшипник | 23 | клеммы | 220 | 2600 | 35 | 50000 | 23 | EX289000RUS |
| EX08038SAL | 80x80x38 | скольжения | 22 | провод 300 мм | 220 | 2500 | 34 | 30000 | 22 | EX289001RUS |
| EX08038SAT | 80x80x38 | скольжения | 22 | клеммы | 220 | 2500 | 34 | 30000 | 22 | EX289002RUS |