

STARK COUNTRY – ИСТОЧНИКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ ДЛИТЕЛЬНОЙ АВТОНОМИИ



Охранно-пожарные системы



Системы видеонаблюдения



Системы контроля и управления доступом



IT оборудование



ЕСТЬ РЕШЕНИЕ
ДЛЯ КАЖДОГО

STARK COUNTRY LINE-INTERACTIVE 600

Smart
вариант
для IT!



stark
COUNTRY

ПРЕИМУЩЕСТВА



- +** Простое управление, не требующее никаких дополнительных настроек.
- +** Бюджетное решение с высокими мощностью и зарядным током.
- +** Возможность резервирования нагрузки более 24 ч.
- +** Высокий КПД.
- +** Продуманное исполнение (уместится на любой полке).
- +** Умное зарядное устройство (ЗУ).
- +** Гарантия 36 месяцев на ИБП при использовании с рекомендуемыми АКБ**. В остальных случаях – 24 месяца.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ИБП

Размеры, Д×Ш×В

359×97×147 мм

Вес** **5,8 кг**

МОЩНОСТЬ

600 ВА
360 Вт

ВРЕМЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ НА АКБ

4-8 мс

ВХОДНОЙ СИГНАЛ

Допустимый диапазон напряжения
140-300 В



Допустимая температура эксплуатации
от 0°C до +50°C

Напряжение, АС

230 В

Частота
50 Гц



Допустимая температура хранения
от -15°C до +60°C

ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ

Ступенчатая стабилизация напряжения



Синтезированный синус

Напряжение, АС

230 В

Частота
50 Гц



Допустимая относительная влажность (без образования конденсата)
от 0% до 90%



АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ***

*РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКБ:



Тип ИБП	Марка АКБ	<i>Ventura</i> future generation energy	<i>Sprinter</i>	Sonnenschein
	Line Interactive 600	Серия	GP, GPL, FT, VTG	Серия P, XP

Номинальное напряжение: **12 В**

Количество последовательно соединенных 12В аккумуляторов: **×1 шт**

Емкость аккумулятора: **до 200 Ач**

Максимальный зарядный ток (программируемый): **10 А**

РАСЧЕТНОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ ОТ АКБ С УЧЕТОМ КПД ИНВЕРТОРА 0,9

Нагрузка	Кол-во АКБ	1x55 Ач	1x75 Ач	1x100 Ач	1x200Ач
	100 Вт		5 ч.	7 ч.	11,5 ч.
200 Вт		2 ч.	3 ч.	5 ч.	10,5 ч.
300 Вт		1 ч.	2 ч.	3 ч.	6 ч.

** Вес приведен без аккумулятора.

*** Аккумулятор(ы) приобретаются дополнительно.

