

## DT-625 измеритель температуры влажности с измерением точки росы.

- Большой, легко читаемый двойной жидкокристаллический дисплей с подсветкой
- Быстрое время отклика %RH: 10с (90% при +25°C в неподвижном воздухе)
- Высокая точность 2% (625)
- Точка росы -30 – 100°C/-22 – 199 °F (625)
- Шарик смоченного термометра 0 – 80°C/32 – 176 °F (625)
- Разрешение 0.1% RH, ±0.1°C/°F
- Регистрация максимальных/минимальных и текущего значения (625)
- Микропроцессорное управление (625)
- Двойной дисплей температура и влажность

### Характеристики DT-625

	<b>Пределы</b>	<b>Разрешение</b>	<b>Погрешность</b>
Влажность	0 – 100% RH	0.01% RH	±2% RH
Температура	-30 – 100°C/-22 – 199°F	0.01°C/°F	0.5°C/±0.9°F
Точка росы	-30 – 100°C/-22 – 199 °F	0.1°C/°F	±1.0°C/±1.8°F
Шарик смоченного термометра	0 – 80°C/32 – 176 °F	0.1°C/°F	±1.0°C/±1.8°F
Габариты	150 мм x 72 мм x 35 мм		
Вес	210 г		