


tehalit.LF speedway Kanalprofile 20 x 20 bis 20 x 35, PVC, Formteile

- Vorgestanzte Boden-
lochung im Abstand
von 125 mm

Lieferlänge: 2000 mm
Sonderlängen bis max.
6000 mm auf Anfrage

Material: PVC

Lieferform: Komplettkanal
mit Unter- und Oberteil



	Bezeichnung	Kanal komplett E-No	Leitungsbelegung 11 mm Ø, z. B. TT 3 x 1,5 mm ²	VPE
	LF20020 Unter-/Oberteil	LF2002009010 127 300 322 Reinweiss	1	36 m
		LF2002007035 127 300 342 Lichtgrau	1	36 m
		LF2002009001 127 300 302 Cremeweiss	1	36 m
	LF25025 Unter-/Oberteil	LF2502509010 127 301 722 Reinweiss	2	42 m
		LF2502507035 127 301 742 Lichtgrau	2	42 m
		LF2502509001 127 301 702 Cremeweiss	2	42 m
	LF20035 Unter-/Oberteil	LF2003509010 127 300 422 Reinweiss	3	40 m
		LF2003507035 127 300 442 Lichtgrau	3	40 m
		LF2003509001 127 300 402 Cremeweiss	3	40 m
		LF2003509011 127 300 412 Schwarz	3	40 m
	LF20036 Unter-/Oberteil	LF2003609010 127 300 822 Reinweiss	2	40 m
		LF2003607035 127 300 842 Lichtgrau	2	40 m
		LF2003609001 127 300 802 Cremeweiss	2	40 m