

В таблице приведены максимальные температуры наконечников и их условные обозначения:

Серия	Артикулы	Применение		Точка Кюри
		Свинцовая технология	Бессвинцовая технология	
T	STP-xxxx, STV-xxxx, TTP-xxx	Платы FR4 / Стеклотекстолит	Чувствительные компоненты	690°F/365°C
F	SFP-xxxx, SFV-xxxx, RFP-xxx, TFP-xxx, DFP-xxx	Теплоемкие компоненты и Керамические платы	Платы FR4 / Стеклотекстолит	790°F/421°C

При выборе наконечника обращайтесь внимание на их артикул.

Выделенная серым цветом цифра или буква определяет нагревательную способность наконечника.

Теплоемкость платы:	низкая	средняя	высокая
припой со свинцом	STV	STV	SFV
припой без свинца	STV	SFV	SCV