

Перфоратор Makita HR2630

Производитель	Makita
Мощность, Вт	800
Макс. энергия удара (Дж.)	2.4
Режимы работы	Сверление, Сверление с ударом, Долбление
Обороты	0-1200
Патрон	SDS-Plus
Тип хвостовика	SDS-Plus
Макс. диаметр сверления (дерево)	32
Макс. диаметр сверления (металл)	13
Макс. диаметр сверления (бетон)	26
Число ударов (уд/мин)	0-4600
Виброзащита	Нет
Тип реверса	поворотом щеток
Расположение двигателя	горизонтальное