




NLL-DIMM



Диммируемые светодиодные лампы Navigator серии NLL-DIMM предназначены для создания мягкого, приглушенного освещения. Диммирование позволяет плавно изменять уровень освещенности в помещении.



- Широкий диапазон диммирования от 5 до 100%
- Совместимость с любыми стандартными диммерами
- Возможность одновременного диммирования до 10 ламп
- Надежные светодиоды Epistar (Тайвань) с эффективностью до 80 лм/Вт
- Высокоэффективный драйвер с коэффициентом мощности более 0,7
- Радиатор из композитного материала на основе пластика и алюминия способствует увеличению срока службы лампы
- Колба матовая



Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Угол рассеивания, град.	Тип цоколя	Форма	Размер, d x h, мм	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
NLL-A60-8-230-2.7K-E27-DIMM	8	220-240	2700	640	270	E27	груша	60 x 113	10/100	4607136 94375 9
NLL-A60-8-230-4K-E27-DIMM	8	220-240	4000	680	270	E27	груша	60 x 113	10/100	4650074 61384 0
NLL-C37-7-230-2.7K-E14-FR-DIMM	7	220-240	2700	530	230	E14	свеча	37 x 105	10/100	4607136 94376 6
NLL-C37-7-230-4K-E14-FR-DIMM	7	220-240	4000	570	230	E14	свеча	37 x 105	10/100	4650074 61380 2
NLL-G45-7-230-2.7K-E27-DIMM	7	220-240	2700	530	230	E27	шар	47 x 90	10/100	4607136 94377 3
NLL-G45-7-230-4K-E27-DIMM	7	220-240	4000	570	230	E27	шар	47 x 90	10/100	4650074 61381 9
NLL-MR16-7-230-3K-GU5.3-DIMM	7	220-240	3000	500	120	GU5.3	MR16	50 x 48	10/100	4650074 61382 6
NLL-MR16-7-230-4K-GU5.3-DIMM	7	220-240	4000	530	120	GU5.3	MR16	50 x 48	10/100	4650074 61383 3