

Технические характеристики

Крутящий момент (мягкое заворачивание/жесткое заворачивание/макс.)	2,5/5/- Нм
Число оборотов холостого хода (1-я/2-я скорость)	0 – 360 об/мин
Тип аккумулятора	литий-ионный
Диапазон хвостовиков для сверлильного патрона, мин./макс.	6,35 мм
Вес, вкл. аккумулятор	0.31 кг
Диаметр шурупа	
Макс. Ø шурупов	5 мм
Значения шума/вибрации	
Уровень звукового давления	70 дБ(А)
Уровень звуковой мощности	80 дБ(А)
Коэффициент неточности К	3 дБ