

Описание

Розетка переносная с заземлением и защитной крышкой (гнездо штепсельное)

Контактные группы L-N-E: Латунь, толщина 0,5 мм

Стандарт вилок/розеток: Schuko type F CEE 7/4

Размер штыря вилки: 4,8*19 мм

Номинальное напряжение: 16 А/250 В

Максимальная мощность: 3500 Вт

Максимальное сечение провода: до 2,5 мм² ПВС

Степень защиты: IP44

Материал корпуса: Каучук (резина)

Характеристики

Материал

Материал рамки
Каучук

Материал механизма
Латунь

Габариты и вес

Длина товара в упаковке, мм
90

Вес с упаковкой, г
64

Ширина товара в упаковке, мм
50

Высота товара в упаковке, мм
50

Основные

Монтаж

Открытый

Макс. напряжение, В
250

Вид розетки
Розетка Тип F ("Schuko")

Кол-во розеток
1

Кол-во постов
1

Электроустановочные особенности
Крышка, Заземление
Степень водо-пылезащиты
IP44

Тип зажима проводов
Винтовой

Дополнительные

Тип
Розетка

Цвет
Черный

Единиц в одном товаре
1

Страна-изготовитель
Турция