

Электрическая розетка из каучука предназначена для использования в сложных эксплуатационных условиях и широко применяется в производстве, строительстве и машиностроении. Она легко монтируется, имеет высокую надежность и долгий срок службы.

Ударопрочный разборный корпус выполнен из каучука - полимерный материал, сочетающий внешний вид, упругость и эластичность обычного каучука и эффективность обработки пластмасс.

Отличная износостойкость при изгибе

Хорошие электрические свойства

Хорошая стойкость к разрыву и истиранию.

Высокий диапазон рабочих температур

Высокая стойкость к ударам

Низкий удельный вес

Отличная стойкость к химикатам и атмосферному воздействию

Розетка оснащена защитной крышкой.

Характеристики:

Напряжение: 230 В

Номинальный ток: 16 А

Класс защиты: IP44

Заземление: есть

Корпус: каучук

Сечение проводников: 0,75-2,5 мм²

Количество розеток: 1

Контактная группа: латунь

Рабочая температура: -30...+ 50°С

Тип полюсов: 2P+PE