

## Описание

Розетка двухполюсная РД1 предназначена для контроля электрических цепей радиоэлектронной аппаратуры, коммутации цепей переменного тока, подключения проводов и соединителей в электро- и радиоаппаратуре, присоединения переносных приемников постоянного тока напряжением до 36 В.

Технические условия: гАО.364.003 ТУ .

Технические характеристики РД1:

Количество контактов: 2

Рабочий ток не более: 6 А

Максимальное рабочее напряжение: 250 В

Диапазон рабочих температур от: -60 до 100оС

Сопротивление изолятора не менее, МОм: 1000

Сопротивление контактов не более, Ом: 0,01

Минимальная наработка: 10000 часов

Габаритные размеры: 19x28x33 мм

Масса: 13 г

Минимальный срок сохраняемости: 10 лет

Способ монтажа: пайка на кабель