

Описание товара

Разъемы питания герметичные – коннекторы ручного соединения внешнего объемного монтажа, круглые. Работают в цепях постоянного и переменного тока. Обеспечивают соединение «кабель-кабель». Количество контактов 2\3\4\5\6шт. Конструктивно выпускаются в герметичном исполнении: гнезда - монтаж на кабель, штекеры прямые - монтаж на кабель. Герметичность реализована на основе применения уплотнительных водонепроницаемых материалов. Возможность использования их на улице при повышенной влажности. В комплекте разъема гнездо и штекер. Кабель вмонтирован в разъем, длина кабеля 130 и160мм. Применение во всех областях электронной промышленности, медицинской технике, телекоммуникациях, машиностроении и других устройствах радиоэлектроники.

Основные характеристики

Наименование:	шт/гнездо пит
Контакты:	2L-160мм
Крепление:	гай M16/19
:	гермет
Цвет:	бел
Монтаж:	каб 2x0,5