

# Разъем питания герметичный DC VLHK16-2PB

## Комплект: штекер и гнездо

Артикул: Q-10961



Герметичные соединители марки 2pin WP L=40 D=19mm 2\*0.5mm<sup>2</sup> находят широкое применение во всех областях электронной промышленности, медицинской технике, телекоммуникациях, машиностроении. Герметичность реализована на основе применения уплотнительных водонепроницаемых материалов. Разъемы имеют степень защиты IP65, что дает возможность использовать их на улице при повышенной влажности.

### Характеристики

Кол-во контактов: 2шт

Напряжение постоянного тока DC: до 24В

Напряжение переменного тока AC: до 220В

Ток постоянный: до 3А

Ток переменный: до 1А

Кабель: многожильный 2x0,5мм<sup>2</sup>

Гайка (резьба): M16

Гайка внешний диаметр: 19мм

Герметичность: IP65

Температура рабочая: -20...+80 град С