


Разъем питания герметичный DC VLHK16-4PW

Комплект: штекер и гнездо

Артикул: Q-10955



Герметичные соединители марки VLHK16-4PW находят широкое применение во всех областях электронной промышленности, медицинской технике, телекоммуникациях, машиностроении. Герметичность реализована на основе применения уплотнительных водонепроницаемых материалов. Разъемы имеют степень защиты IP65, что дает возможность использовать их на улице при повышенной влажности.

Характеристики

Кол-во контактов: 4шт

Кабель: многожильный 4x0,3мм²

Напряжение постоянного тока DC: до 24В

Напряжение переменного тока AC: до 220В

Ток постоянный: до 2А

Ток переменный: до 1А

Гайка (резьба): M16

Гайка внешний диаметр: 19мм

Герметичность: IP65

Температура рабочая: -20...+80 град С

