


Разъем питания герметичный DC 5pin WP L=40 D=21.5mm 5*0.2mm² Комплект: штекер и гнездо

Артикул: Q-10956



Герметичные разъемы марки 5pin WP L=40 D=21.5mm 5*0.2mm² находят широкое применение во всех областях электронной промышленности, медицинской технике, телекоммуникациях, машиностроении. Герметичность реализована на основе применения уплотнительных водонепроницаемых материалов. Разъемы имеют степень защиты IP65, что дает возможность использовать их на улице при повышенной влажности.

Характеристики

Кол-во контактов: 5шт

Кабель: многожильный 5x0,3мм²

Напряжение постоянного тока DC: до 24В

Напряжение переменного тока AC: до 220В

Ток постоянный: до 2А

Ток переменный: до 0,5А

Гайка (резьба): M19

Гайка внешний диаметр: 25мм

Герметичность: IP65

Температура рабочая: -20...+80 град С