


Наконечники ГСИ(н)



Наименование	Цвет манжеты	Сечение (мм ²)	Размеры (мм)			
			L	L ₁	d ₁	S
ГСИ(н) 1.5 (КВТ)	красный	0.5–1.5	24.2	15.0	1.7	0.8
ГСИ(н) 2.5 (КВТ)	синий	1.5-2.5	24.2	15.0	2.3	0.8
ГСИ(н) 6.0 (КВТ)	желтый	4.0-6.0	26.0	15.0	3.4	1.0

Сравнение наконечников ГСИ, ГСИ(н), ГСИ-Т

Критерии сравнения	ГСИ	ГСИ(н)	ГСИ-Т
Материал изоляции	ПВХ	Нейлон 6.6	Сшитый полиэтилен
Цветовая маркировка	✓	✓	✓
Температурный диапазон	от -10°C до +75°C	от -40°C до +105°C	от -55°C до +125°C
Герметизация места соединения			✓
Наличие клеевого подслоя			✓
Очищенная медь высшей пробы	✓	✓	✓
Олово-висмутовое покрытие	✓	✓	✓
Наличие стопорной перемычки для контроля глубины захода жил	✓	✓	✓
Возможность визуального контроля за глубиной захода жил		✓	✓