

Наконечник штыревой втулочный изолированный НШВИ серии DN00308 0,34 мм² (0,8 - 8 мм) бирюзовый



Сечение провода	0,34 мм ²
Внешний диаметр, ØD	1,1 мм
Внутренний диаметр, Ød	0,8 мм
Цвет	Бирюзовый


Наконечник штыревой втулочный изолированный (наконечник штыревой трубчатый) DN00308 — служит для обеспечения разборного качественного контактного соединения, внутренний диаметр металлического контакта **0,8 мм**, внешний **1,1 мм** изготовлен для проводников сечением **0,34 мм²**, толщина металла наконечника **0,15 мм**, длина зачищаемой части **8,0 мм**.

Трубчатые изолированные наконечники изготавливаются из **луженой меди**, материал изоляции – полиамид. Цвет диэлектрика (изоляции) на наконечнике – бирюзовый.

Наконечники используют при монтаже медных и алюминиевых одно и многожильных проводов и кабелей. Для правильного подбора типоразмера необходимо учитывать следующие критерии: сечение жилы и размеры наконечника.


Закрепляются на жилах посредством опрессовки (обжима) для более качественного соединения. Для этого используется опрессовочный инструмент – кримпер, пресс-клещи. Наконечники DN 00308 соответствуют ГОСТ 7386-80.

Размеры штыревого трубчатого (втулочного) изолированного наконечника DN00308 turquoise:



Серия	Сечение	Размеры, мм						
		Ød	ØD	L	F	H	ØB	Толщина, s
DN00308 turquoise	0,34 мм ²	0,8	1,1	12,0	8,0	4,0	1,9	0,15

Технические характеристики наконечника штыревого трубчатого (штулочного) изолированного DN00308 turquoise:

Серия		DN00308 turquoise
Тип		наконечник штулочный, наконечник штыревой трубчатый
Внешний диаметр металлического контакта, ØD		1,1мм
Внутренний диаметр металлического контакта, Ød		0,8мм
Сечение провода	по ГОСТу	0,34 мм ²
	A.W.G.	22
	S.W.G.	23
Материал		медь луженая
Толщина материала, S		0,15 мм
Диэлектрик (изолятор)		полиамид 66
Цвет изолятора		

Маркировка трубчатых штыревых наконечников DN:

DN	003	08
----	-----	----

DN – Серия наконечника.

003 – Среднее сечение кабеля, на которое рассчитан наконечник:

Цифровая маркировка	002	003	005	007	010	015	025	040	060	100	160	250	350	500
Значение, мм ²	0,25	0,34	0,5	0,75	1,0	1,5	2,5	4,0	6,0	10	16	25	35	50

08 – Длина контактной части наконечника F, мм.