

ENSTO

DABP122009G

Cubo D корпус

Тип DABP122009G
 GTIN 6418677150500
 Название Cubo D корпус
 Размер 120 x 200 x 86 мм, глухая стенка, серая крышка, ABS
 Описание "Ensto Cubo D" представляет собой серию небольших корпусов с плоскими глухими стенками. Среди особых характеристик: крепежные стыковочные модули внутри крышки и прорези для печатных плат в основании.
 Вендор Ensto Finland Oy



Техническая спецификация

Technical specification

Содержание: Основание корпуса, крышка, винты крышки, крепежные винты, заглушки для винтов крышки

Dimensions

Масса: 0.38 kg
 Ширина: 120 mm
 Объем: 206.40 cm³
 Размер: 120 x 200 x 86
 Высота: 200 mm
 Глубина: 86 mm
 Внутренняя глубина: 72.0 mm
 Внешняя глубина основания: 71 mm
 Внешняя высота крышки: 15 mm

Temperatures

Температура эксплуатации: -40 ... +60 °C
 Кратковременно выдерживаемая температура: -40 ... +80 °C

Materials

Основание:	ABS
Крышка:	ABS
Винты крышки:	Нержавеющая сталь
Прокладка:	Полиуретан
Выбор материала:	ABS

Colors

Цвет:	Серый
-------	-------

Механические характеристики

Сила удара:	IK 07/IK 06
-------------	-------------

Certificates

Стандарты:	EN 62208, GOST R
------------	------------------

Ratings

Степень защиты:	IP66/IP67
ETIM 7:	EC000261 Enclosure/switchgear cabinet (empty)

ETIM

ETIM

Pitched roof:	false
RAL-number:	7035
Material:	Plastic
Surface finishing:	Untreated
Colour:	Grey
Wall build in:	false
With ventilation door:	false
Floor installation possible:	false
Pole fastening:	false
With mounting plate:	false
Impact strength:	IK06
Degree of protection (IP):	IP67
Depth:	86 mm
Tackable:	false
Width:	120 mm
With glazed door:	false
Height:	200 mm
Suitable for outdoor set-up:	false
With backside door:	false
Mounting plate depth-adjustable:	false
EMC-version:	false
Wall fastening possible:	true

Упаковка

В стандартной упаковке

Unit:	PCS
Количество:	8
Длина:	205 mm
Ширина:	255 mm
Высота:	390 mm
Weight (net):	3.04 kg
Weight (brt):	3.35 kg
Volume:	20.38725

На палете

Unit:	PCS
Количество:	288
Длина:	1200 mm
Ширина:	800 mm
Высота:	970 mm
Weight (net):	109.44 kg
Weight (brt):	143.6 kg
Volume:	931.2