

# ENSTO

DABP081606T

Cubo D корпус

Тип	DABP081606T
GTIN	6418677150272
Название	Cubo D корпус
Описание	Размер 80 x 160 x 56 мм, глухая стенка, прозрачная крышка, ABS "Ensto Cubo D" представляет собой серию небольших корпусов с плоскими глухими стенками. Среди особых характеристик: крепежные стыковочные модули внутри крышки и прорезидля печатных плат в основании.
Вендор	Ensto Finland Oy



## Техническая спецификация

### Technical specification

Содержание:	Основание корпуса, крышка, винты крышки, крепежные винты, заглушки для винтов крышки
-------------	--

### Dimensions

Масса:	0.19 kg
Ширина:	80 mm
Объем:	71.68 cm <sup>3</sup>
Размер:	80 x 160 x 56
Высота:	160 mm
Глубина:	56 mm
Внутренняя глубина:	42.0 mm
Внешняя глубина основания:	41 mm
Внешняя высота крышки:	15 mm

### Temperatures

Температура эксплуатации:	-40 ... +60 °C
Кратковременно выдерживаемая температура:	-40 ... +80 °C

## Materials

Основание:	ABS
Крышка:	Поликарбонат
Винты крышки:	Нержавеющая сталь
Прокладка:	Полиуретан
Выбор материала:	ABS

## Colors

Цвет:	Серый
-------	-------

## Механические характеристики

Сила удара:	IK 07/IK 06
-------------	-------------

## Certificates

Стандарты:	EN 62208, GOST R
------------	------------------

## Ratings

Степень защиты:	IP66/IP67
ETIM 7:	EC000261 Enclosure/switchgear cabinet (empty)

## ETIM

---

### ETIM

Pitched roof:	false
RAL-number:	7035
Material:	Plastic
Surface finishing:	Untreated
Colour:	Grey
Wall build in:	false
With ventilation door:	false
Floor installation possible:	false
Pole fastening:	false
With mounting plate:	false
Impact strength:	IK06
Degree of protection (IP):	IP67
Depth:	56 mm
Tackable:	false
Width:	80 mm
With glazed door:	false
Height:	160 mm
Suitable for outdoor set-up:	false
With backside door:	false
Mounting plate depth-adjustable:	false
EMC-version:	false
Wall fastening possible:	true

## Упаковка

---

### В стандартной упаковке

Unit:	PCS
Количество:	12
Длина:	375 mm
Ширина:	250 mm
Высота:	115 mm
Weight (net):	2.304 kg
Weight (brt):	2.527 kg
Volume:	10.78125

### На палете

Unit:	PCS
Количество:	756
Длина:	1200 mm
Ширина:	800 mm
Высота:	960 mm
Weight (net):	145.152 kg
Weight (brt):	182.201 kg
Volume:	921.6