

# ENSTO

DABP081609G

Cubo D корпус

Тип	DABP081609G
GTIN	6418677150302
Название	Cubo D корпус
	Размер 80 x 160 x 86 мм, глухая стенка, серая крышка, ABS
Описание	"Ensto Cubo D" представляет собой серию небольших корпусов с плоскими глухими стенками. Среди особых характеристик: крепежные стыковочные модули внутри крышки и прорезидля печатных плат в основании.
Вендор	Ensto Finland Oy



## Техническая спецификация

### Technical specification

Содержание:	Основание корпуса, крышка, винты крышки, крепежные винты, заглушки для винтов крышки
-------------	--

### Dimensions

Масса:	0.23 kg
Ширина:	80 mm
Объем:	110.08 cm <sup>3</sup>
Размер:	80 x 160 x 86
Высота:	160 mm
Глубина:	86 mm
Внутренняя глубина:	72.0 mm
Внешняя глубина основания:	71 mm
Внешняя высота крышки:	15 mm

### Temperatures

Температура эксплуатации:	-40 ... +60 °C
Кратковременно выдерживаемая температура:	-40 ... +80 °C

## Materials

Основание:	ABS
Крышка:	ABS
Винты крышки:	Нержавеющая сталь
Прокладка:	Полиуретан
Выбор материала:	ABS

## Colors

Цвет:	Серый
-------	-------

## Механические характеристики

Сила удара:	IK 07/IK 06
-------------	-------------

## Certificates

Стандарты:	EN 62208, GOST R
------------	------------------

## Ratings

Степень защиты:	IP66/IP67
ETIM 7:	EC000261 Enclosure/switchgear cabinet (empty)

## ETIM

---

### ETIM

Pitched roof:	false
RAL-number:	7035
Material:	Plastic
Surface finishing:	Untreated
Colour:	Grey
Wall build in:	false
With ventilation door:	false
Floor installation possible:	false
Pole fastening:	false
With mounting plate:	false
Impact strength:	IK06
Degree of protection (IP):	IP67
Depth:	86 mm
Tackable:	false
Width:	80 mm
With glazed door:	false
Height:	160 mm
Suitable for outdoor set-up:	false
With backside door:	false
Mounting plate depth-adjustable:	false
EMC-version:	false
Wall fastening possible:	true

## Упаковка

---

### В стандартной упаковке

Unit:	PCS
Количество:	12
Длина:	205 mm
Ширина:	255 mm
Высота:	390 mm
Weight (net):	2.748 kg
Weight (brt):	3.058 kg
Volume:	20.38725

### На палете

Unit:	PCS
Количество:	432
Длина:	1200 mm
Ширина:	800 mm
Высота:	970 mm
Weight (net):	98.928 kg
Weight (brt):	133.088 kg
Volume:	931.2