

ENSTO

DABP081206G

Cubo D корпус

Тип DABP081206G
 GTIN 6418677150180
 Название Cubo D корпус
 Размер 80 x 120 x 56 мм, глухая стенка, серая крышка, ABS
 Описание "Ensto Cubo D" представляет собой серию небольших корпусов с плоскими глухими стенками. Среди особых характеристик: крепежные стыковочные модули внутри крышки и прорези для печатных плат в основании.
 Вендор Ensto Finland Oy



Техническая спецификация

Technical specification

Содержание: Основание корпуса, крышка, винты крышки, крепежные винты, заглушки для винтов крышки

Dimensions

Масса:	0.15 kg
Ширина:	80 mm
Объем:	53.76 cm³
Размер:	80 x 120 x 56
Высота:	120 mm
Глубина:	56 mm
Внутренняя глубина:	42.0 mm
Внешняя глубина основания:	41 mm
Внешняя высота крышки:	15 mm

Temperatures

Температура эксплуатации:	-40 ... +60 °C
Кратковременно выдерживаемая температура:	-40 ... +80 °C

Materials

Основание:	ABS
Крышка:	ABS
Винты крышки:	Нержавеющая сталь
Прокладка:	Полиуретан
Выбор материала:	ABS

Colors

Цвет:	Серый
-------	-------

Механические характеристики

Сила удара:	IK 07/IK 06
-------------	-------------

Certificates

Стандарты:	EN 62208, GOST R
------------	------------------

Ratings

Степень защиты:	IP66/IP67
ETIM 7:	EC000261 Enclosure/switchgear cabinet (empty)

ETIM

ETIM

Pitched roof:	false
RAL-number:	7035
Material:	Plastic
Surface finishing:	Untreated
Colour:	Grey
Wall build in:	false
With ventilation door:	false
Floor installation possible:	false
Pole fastening:	false
With mounting plate:	false
Impact strength:	IK06
Degree of protection (IP):	IP67
Depth:	56 mm
Tackable:	false
Width:	80 mm
With glazed door:	false
Height:	120 mm
Suitable for outdoor set-up:	false
With backside door:	false
Mounting plate depth-adjustable:	false
EMC-version:	false
Wall fastening possible:	true

Упаковка

В стандартной упаковке

Unit:	PCS
Количество:	18
Длина:	375 mm
Ширина:	250 mm
Высота:	115 mm
Weight (net):	2.628 kg
Weight (brt):	2.851 kg
Volume:	10.78125

На палете

Unit:	PCS
Количество:	1134
Длина:	1200 mm
Ширина:	800 mm
Высота:	960 mm
Weight (net):	165.564 kg
Weight (brt):	202.613 kg
Volume:	921.6