

Технические характеристики

Типы построителей лазерного креста

Точность, мм/м $\pm 3/10$

Диапазон работы компенсатора, ° ± 4

Угол разворота горизонтального луча, ° > 120

Угол разворота вертикального луча, ° > 120

Количество лазерных диодов, шт 2

Лазерный диод, нм 635

Класс лазера 2

Источник питания 3 x AA/1,5

Время работы от батарей, ч 48

Вес, кг 0,4

Цвет лазерного диода красный

Выравнивание автоматическое маятниковым компенсатором есть

Лазерный крест (вертикальная и горизонтальная линия) перед прибором (вперед) есть

Лазерная линия вертикальная перед прибором (вперед) есть

Лазерная линия горизонтальная перед прибором (вперед) есть

Отверстие для крепления на штатив на основании прибора 5/8 и 1/4

Работа от батарей есть

Проекция лазера 2 линии