

Стационарный сотовый телефон Termit FixPhone LTE LiTE

Мгновенная телефонизация и
высокоскоростной доступ в сеть Интернет по Wi-Fi



Ключевые характеристики

- GSM 850/900/1800/1900 МГц
- WCDMA 900/2100 МГц
- LTE 1800/2600/800 МГц
FDD: B3/B7/B20 TDD: B38
- VOLTE
- Wi-Fi 2.4 ГГц
802.11b/g
- Wi-Fi точка доступа
до 6 пользователей
- Будильник, FM-радио, калькулятор

Общая информация

Стационарный LTE-телефон Termit FixPhone LTE LiTE — эффективный способ мгновенной телефонизации и доступа в Интернет, там где проводные линии связи использовать невозможно или невыгодно.

Помимо скорости телефонизации FixPhone незаменим там, где качество сотовой связи низкое или она вовсе отсутствует на обычных мобильных телефонах — к антенному разъему телефона можно подключить усиленную внешнюю антенну.

Телефон может использоваться в качестве Wi-Fi-роутера для организации доступа в сеть Интернет с одновременным подключением до 6 пользователей.

Сферы применения

- Территории с плохим покрытием GSM/UMTS/LTE
- Магазины, склады, интернет-магазины
- Частные дома, дачи, квартиры
- Выставки
- Службы такси
- Службы доставки
- Офисы и малый бизнес

Технические характеристики

Аппаратные

Модуль сотовой связи	<ul style="list-style-type: none">• 1 модуль• Стандарт связи GSM 850/900/1800/1900 МГц выходная мощность GSM 2 Вт (900 МГц), 1 Вт (1800 МГц)• WCDMA 900/2100 МГц выходная мощность WCDMA 0,25 Вт (900/2100 МГц)• LTE 1800/2600/800 МГц FDD: B3/B7/B20 TDD: B38• Чувствительность ≤ -106.7 дБм
Интерфейсы	<ul style="list-style-type: none">• SIM-карта стандартная 6 пин, 1.8 В/ 3 В• USB 2.0
Память	<ul style="list-style-type: none">• 4 Гб + 2 Гб
Разъемы	<ul style="list-style-type: none">• Mini SIM (2FF) 1.8 В/ 3 В• Антенный разъем SMA-female• Разъем Micro USB• Карта памяти MicroSD• Разъем для подключения наушников• Разъем RJ9 для подключения телефонной трубки

	<ul style="list-style-type: none">• Разъем 3-пин для подключения батареи• Разъем питания 5 В/ 1 А
Дисплей	<ul style="list-style-type: none">• Число строк 4• Размер диагонали 2,4" 6,1 см STN• Разрешение в пикселях 240x320• Подсветка зеленая• Регулировка контрастности• Регулировка продолжительности подсветки
Кнопки	<ul style="list-style-type: none">• Навигация (круглые: вверх, вниз, вправо, влево)• Наборная клавиатура• Быстрый набор 8 кнопок, программируемые цифровые• Конференция• Повторный набор• Громкая связь• Wi-Fi• Bluetooth• Сообщение• MP3• Перевод вызова• Громкость динамика трубки• Отключение микрофона• Меню
Индикация	<ul style="list-style-type: none">• Питание на экране
АКБ	<ul style="list-style-type: none">• Li-Ion 800 мАч 3.7 В

Передача данных

Стандарты	<ul style="list-style-type: none">• GPRS класс мульти-слот 10, от CS1 до CS4• HSPA+• LTE Cat4
Wi-Fi	<ul style="list-style-type: none">• 802.11b/g• 2.4 ГГц• Wi-Fi Hotspot до 6 пользователей

Функциональные

Голосовые вызовы	<ul style="list-style-type: none">• Входящие и исходящие вызовы• Экстренный вызов• Быстрый набор
------------------	--

	<ul style="list-style-type: none">• Повторный набор• Переадресация вызова (условная и безусловная)• Ожидание вызова• Запрет вызова• VOLTE• Набор номера при неснятой трубке• Блокировка Caller ID• Caller ID• DTMF• Ожидание вызова• Аудио конференц-связь (3 участника)• Задержка после набора
Звук	<ul style="list-style-type: none">• Цифровая обработка звука• Режим громкая связь• Число мелодий вызова 10• Число мелодий для SMS 5• Регулировка громкости (трубка, динамик громкой связи)
Дисплей	<ul style="list-style-type: none">• Дата• Время• Оператор• Статус сети RSSI• Уровень сигнала• Время разговора• Число непрочитанных сообщений• Пропущенные вызовы• Продолжительность разговора• Статус питания телефона• Индикация будильника• Голосовые сообщения
История звонков	<ul style="list-style-type: none">• Пропущенных 20• Принятых 20• Набранных 20
Информация о контактах	<ul style="list-style-type: none">• Телефонная книга 200 + емкость SIM-карты• CID абонента
SMS	<ul style="list-style-type: none">• Прием• Отправка• 5 шаблонов сообщений• Память на 100 сообщений

	<ul style="list-style-type: none">• Групповые SMS до 20 получателей в одной группе
Голосовая почта	<ul style="list-style-type: none">• Есть
USSD	<ul style="list-style-type: none">• Есть
Безопасность	<ul style="list-style-type: none">• PIN-код SIM, изменение PIN1, PIN2• Блокировка на базовую станцию• Блокировка на оператора
Автономная работа	<ul style="list-style-type: none">• В режиме разговора 3 ч.• В режиме ожидания 72 ч.
Приложения	<ul style="list-style-type: none">• Будильник• Часы• Калькулятор
Языковые	<ul style="list-style-type: none">• Меню на русском, английском• Клавиатура кириллица, латиница• SMS кириллица, латиница
Bluetooth	<ul style="list-style-type: none">• Полоса радиочастот 2400 - 2483,5 МГц• Стандарт IEEE 802.15• Мощность передатчика не более 100 мВт
Wi-Fi	<ul style="list-style-type: none">• Полоса радиочастот 2400 - 2483,5 МГц• Стандарт IEEE 802.11 b / g• Wi-Fi Hotspot до 6 пользователей• Мощность передатчика не более 100 мВт

Физические характеристики

Комплект поставки	<ul style="list-style-type: none">• Стационарный 4G-телефон• Антенна штыревая SMA-папа усиление ≥ 1.5 дБ• Блок питания вход 100-265 В, 50/60 Гц, макс. вход. ток 300 мА; выход 5В, 1А• Телефонная трубка• Телефонный шнур• АКБ• Инструкция
-------------------	--

Питание	<ul style="list-style-type: none">• Мощность потребления не более 5 Вт
Корпус	<ul style="list-style-type: none">• Материал пластик черный• Габариты 205 x 165 x 58 мм
Вес нетто	<ul style="list-style-type: none">• 650 г
Вес брутто	<ul style="list-style-type: none">• 920 г
Условия эксплуатации	<ul style="list-style-type: none">• В помещении• Диапазон рабочих температур от -10°C до 50°C
	<ul style="list-style-type: none">• Атмосферное давление 86-106 кПа• Допустимая влажность хранения от 0% до 95%• Рабочая влажность от 10% до 95%• Температура хранения от -20°C до 55°C
Типы установки	<ul style="list-style-type: none">• Горизонтальная
Крепление на стену	<ul style="list-style-type: none">• Нет